

SIMTEK**simturn AX pentru canelare pe dreapta, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin / w: 7,2/1,5mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270607 7,2/1,5
GTIN	2050002066304
Clasa articolului	24U

Descriere

Execuție:

Fără rază la colț (cu muchii ascuțite).

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Descriere tehnică

Ø D	7 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	7,2 mm
Adâncime maximă de retezare t _{max}	2,5 mm
Răcire interioară	nu
f	3,45 mm
Lățime de canelare w	1,5 mm
Denumirea producătorului	AAN7X800
Lungime utilă	10,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 10,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

Se recomandă pentru

V_c

Cod ISO

Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	400 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	240 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat	210 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		