

REGO-FIX▲**Sistem reCool® pentru alimentarea cu agent de răcire, Pentru bucuțe elastice tip ER: ER25****Date comandă**

Numărul de comandă	319704 ER25
GTIN	4067263211655
Clasa articolului	33B

Descriere**Execuție:**

- **Modificare simplă a uneltelor acționate cu răcire externă și internă.**
- **Răcire precisă la mașina de tăiat și evacuare îmbunătățită a așchiilor.**
- **Potrivit în special pentru buzunare adânci și cavități.**
- **Suprafețe de calitate deosebită.**

Avantaj:

- **Modificare eficientă economic a sistemelor de unelte acționate pentru răcire internă.**
- **Potrivit pentru utilizarea cu emulsie și ulei.**
- **Presiune lichid de răcire de maxim 100 bar (150 bar cu furtun de înaltă presiune, disponibil la cerere).**
- **Rulmenți cu întreținere redusă.**
- **Pentru răcire internă (cu șaibele de etanșare Cod 309630 și 309635).**

Turație maximă de 12.000 rpm.

Aplicație:

Potrivit pentru unelte antrenate cu filet ER și racord de lichid de răcire G1/8 inch, precum și pentru bucuțe elastice ER în conformitate cu DIN 6499 / ISO 15488.

Livrare:

1 x piuliță de strângere Recool®, 1 x arc spiralat și furtun Ø 6 mm, 400 mm lungime, 2 x G1/8 in. BSP racord drept, 2 x G1/8 in. BSP racord unghiular de 90°.

Notă:

Când este utilizat sistemul de alimentare cu agent de răcire cu răcire internă, utilizați șaiabă de etanșare corespunzătoare, Cod 309630 și 309635! Șaibele de spălare a lichidului de răcire pentru răcirea periferică sunt disponibile la cerere.

La sculele acționate care au orificiu în axul către cutia de viteze (de ex., șurub de reglare a lungimii), se impune etanșarea orificiului!

Descriere tehnică

Lățime B	27 mm
Ø D	50 mm
Tip produs	Duză cu lichid de răcire