


**Disc de șlefuire tip plasă Xtract™ 310W, Ø 150 mm, Granulație: 150****Date comandă**

Numărul de comandă	567825 150
GTIN	4054596900059
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discurile de șlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o țesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive **cu structură sub formă de plasă** cu perforație înmiită.

Avantaj:

- **Șlefuire fără praf: cea mai redusă încărcare a spațiului de lucru și mediului.**
- **Discul de șlefuire nu se încarcă (se evită erorile de suprafață, nodurile de praf).**
- **Garantat suprafețe mai bune cu un consum mai mic de material.**
- **Eficacitate înaltă – rata de îndepărtare a materialului crește în funcție de suprafață.**

Aplicație:

Șlefuirea lacurilor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase și de aluminiu, pieselor de mobilier.

Viteză periferică maximă: 40 m/s

Descriere tehnică

Ø discurilor	150 mm
Granulație	150
Material abraziv	Oxid de aluminiu (A)

Prescurtare pentru material abraziv	A
Suport de material abraziv	Plasă țesută
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Denumirea producătorului	310W
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uscat	recomandat		