



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator neinclus, Tip: GSR18V150C



Date comandă

Numărul de comandă	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcționare pe dreapta/stânga.
- Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și afișarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
- Reglare în mai multe trepte a momentului de rotație pentru înșurubare precisă.
- Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.
- Mâner moale.

Este posibilă echiparea cu modul **Connectivity**.

Livrare:

Inclusiv L-BOXX și mâner suplimentar, **fără** acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și Cod 073863 – 073867.

Descriere tehnică

Model constructiv motor	Motor fără perii
-------------------------	------------------

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Greutate	2,1 kg
Interfață	Interfață Bluetooth
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	150 mm
Interval de turație treapta 2	0 - 2200 min ⁻¹
Denumirea producătorului	GSR18V-150C
Număr de acumulatoare incluse	0
Moment maxim de rotație moale	84 Nm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Vibrație maximă conform EN	2,5 m/s ²
Tip acumulator	Litiu-Ion
Moment maxim de rotație dur	150 Nm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Utilizare tipică	Heavy Duty
Interval de turație treapta 1	0 - 550 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V
USP2	Motor fără perii, cu mâner moale, fără acumulator, în I-Boxx