

Garant**Softcut® HSI GARANT cu pas îngust, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214908 63/7
GTIN	4045197674678
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Oțel rezistent la uzură, tratat termic cu strat de acoperire anticoroziv. Locaș precis al plăcuțelor datorită momentului de strângere ajustat. Distanță largă și îngustă dintre dinți pentru strategie individuală de frezare.

Aplicație:

Mai ales pentru mașini cu motor slab și pentru prelucrarea la adâncimi mai mari cu diametre mici.

Notă:

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tăișuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți $a_p = 6$ mm.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Ø tăișului D_c	63 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 0836..
Număr de dinți Z	7
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219863
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2