



Freză la 90° MEC17, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Ø cozii D_s h6	32 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	15,7 mm
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Ø tăişului D_c	32 mm
Lungime activă L_1	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Număr de dinți Z	3
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	23,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	62 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	57 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,61 grad
Ø D_3	25 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------