

**Freză la 90° MECH17, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 50/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	74 mm
Ø cozii D_s h6	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø tăișului D_c	50 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170408
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	4
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 1704
Lungimea totală L_{ges}	161 mm
Lungime activă L_1	88 mm
Număr plăcuțe amovibile	20
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------