


Garant**Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	365035 80
GTIN	4067263515630
Clasa articolului	31S

Descriere**Execuție:**

- Tip constructiv stabil cu șurub solid.
- Bacuri călite și rectificat.
- Strângere precisă datorită ghidajului plan.
- Bac fix cu prismă orizontală și verticală pentru material rotund, bac plan.
- Pentru montarea bacurilor de protecție ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.
- Clemă rapidă excentrică integrată în curs de brevetare, pentru o prindere sigură pe masa de găurit.
- Fixarea rapidă în zona canelurilor face posibilă prelucrarea flexibilă și eficientă a piesei de prelucrat cu prindere în orice poziție pe întreaga masă de găurit, fără a fi necesară o nouă fixare.

Aplicație:

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

Material:

Corp și bac mobil din fontă specială.

Precizie:

În limita a **0,10 mm**.

Descriere tehnică

Înălțime totală c	65 mm
Lățime canale de așchii	13 mm

Lungimea totală maximă L ₄	280 mm
Lățimea corpului de bază B	140 mm
Înălțimea bacurilor C	28 mm
Greutate	5,7 kg
Distanță canale de așchii	110 mm
Lungimea corpului de bază a	238 mm
Gamă de prindere b	120 mm
Lățimea bacului A	80 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Menghină BM albastră
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

Accesorii

Șurub de schimb pentru menghină manuală pentru mașini de găurit Pentru tip 60	365037 60
Opritor Tip 1	365028 1
Șină de ghidare pentru Cod 365023	365025
Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghină cu schimbare rapidă respectiv menghină pentru mașini de găurit Pentru tip 60	365036 60