

**Aspirator pentru curățare uscată, Denumirea producătorului: VHS120CB****Date comandă**

Numărul de comandă	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Clasa articolului	07D

Descriere**Execuție:**

Aspirator industrial de calitate, foarte durabil Nilfisk CFM „Grey Line”.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri de scule și de sârme.

Notă:

Pentru accesorii consultați Cod 078551-078552.

Descriere tehnică

Volum recipient	37 l
Tensiune de rețea	230 V
Întreprupător pornit/ oprit	da
Lățime nominală racord	50 mm
Lățime	570 mm
Sistem de filtrare	Filtru stea

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungime	560 mm
Clasa de praf – aspirator	M
Curățarea filtrului	Scuturător manual de filtru
Greutate	38 kg
Zgomot de lucru	74 dB(A)
Putere absorbită	2000 W
Clasă de protecție IP	IP 44
Înălțime	1015 mm
Tipul filtrului	Filtru poliester
Frecvență de rețea	50 Hz
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate