



Date comandă

Numărul de comandă	701601 180
GTIN	
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Fălci de prindere cu zimți. Taișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 60 HRC). KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi de ex. ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru atașarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii. Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule.

Notă:

Modelul anterior nr. 701600 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	KNIPEXtend
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3,4 mm
Lungimea totală	180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,2 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule

Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional