

HOLEX**Perie rotundă din sârmă Sârmă din oțel 0,30 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 250X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Sârmă ondulată bine presată în corpul de oțel. **Densitate mare** și rezistență mare la uzură. Este posibilă adaptarea la diferite diametre datorită **inelenelor de reducere înlocuibile** (cuprinse în setul de livrare). Orificiu cu canal de pană dublu.

Aplicație:

Utilizare pe șlefuitor de banc și polizor de banc sau pe mașini cu ax flexibil.

Pentru înăsprire, curățare, îndepărtare a ruginii, a arsurilor etc.

Descriere tehnică

Lățimea periei	25 mm
Ø periei D ₁	250 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	50 mm
Turație maximă	3600 min ⁻¹
Ø găurii d ₁	50,8 mm

Ø găurii poate fi realizat până la	80 mm
Ø inel reducție	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Tip produs	Perie rotundă