

HOLEX**Perie rotundă pentru debavurare Sârmă de oțel 0,35 mm, Ø periei
D1×lățimea garniturii L1: 250X60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Orificiu de prindere 50,8 mm cu canal de pană dublu 13×7. Sunt posibile și alte găuri.

Sârmă de oțel ondulată foarte rezistentă.

Aplicație:

Pentru toate polizoarele de banc. Durabilitate mare datorită sârmei speciale.

Ideală pentru debavurarea economică a fierului lat, profilurilor, țevilor, armaturilor, pieselor din plastic și altele asemănătoare.

Cheie 13,5×7,6.

Notă:

Numai vârfurile periei acționează asupra piesei. O forță de apăsare prea mare nu îmbunătățește rezultatul, în schimb mărește puterea de antrenare și scurtează durata de viață a periei.

Descriere tehnică

Turație maximă	3600 min ⁻¹
Ø periei D ₁	250 mm

Lățimea periei	58 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	50 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Grosimea perilor	0,35 mm
Mașină acționată	Aparat de debavurat cu masă
Tip produs	Perie rotundă