

HOLEX**Perie rotundă Sârmă din INOX 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M:
115X22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571253 115X22
GTIN	4067263906728
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

Aplicație:

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

Descriere tehnică

Număr de cozi răsucite	20
Turație maximă	12500 min ⁻¹
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	24 mm
Ø găurii d ₁	22 mm
Ø periei D ₁	115 mm

Lățimea garniturii L ₁	14 mm
Grosimea perilor	0,5 mm
Material garnitură	Sârmă din INOX
Tip produs	Perie rotundă