

HOLEX

Perie rotundă Răsucire alternativă, sârmă din oțel 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M: 125XM14mm



Date comandă

Numărul de comandă	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Clasa articolului	57H

Descriere

Execuție:

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

Aplicație:

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

Răsucire alternativă (dreapta/ stânga) pentru un efect mai agresiv la lucrările dificile de periere. Recomandată pentru utilizarea pe colțuri și muchii, cu funcționare silențioasă. Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă **pe polizoare unghiulare**.

Descriere tehnică

Ø periei D ₁	125 mm
Număr de cozi răsucite	20
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	29 mm

Turație maximă	12500 min ⁻¹
Filet M	M14
Lățimea garniturii L ₁	14 mm
Grosimea perilor	0,5 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Tip produs	Perie rotundă