

HOLEX**Perie conică cu formă curbată Sârmă din INOX 0,50 mm, Ø periei D1×filet M: 125XM14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571353 125XM14
GTIN	4067263906773
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Perie conică cu formă curbată, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

Aplicație:

Răsucită spre stânga, se evită în mod sigur desprinderea timpurie.

Ideală pentru prelucrarea locurilor greu accesibile și pentru lucrările de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă **pe polizoare unghiulare**.

Descriere tehnică

Grosimea perilor	0,5 mm
Număr de cozi răsucite	20
Turație maximă	12500 min ⁻¹

Ø periei D ₁	125 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	29 mm
Filet M	M14
Lățimea garniturii L ₁	12 mm
Material garnitură	Sârmă din INOX
Răsucire în cozi	răsucit spre stânga
Tip produs	Perie conică