


**HOLEX****Perie rotundă cu coadă Sârmă de oțel 0,20 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 50X15mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 574150 50X15  |
| GTIN               | 4067263907060 |
| Clasa articolului  | 57H           |

**Descriere****Execuție:**

Sârme speciale ondulate, Ø ax 6 mm.

**Aplicație:**

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.

**Descriere tehnică**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Turație maximă   | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Ø periei D <sub>1</sub>                                | 50 mm                   |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                                 | 6 mm                    |
| Grosimea perilor                                       | 0,2 mm                  |
| Lățimea garniturii L <sub>1</sub>                      | 15 mm                   |
| Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub> | 12 mm                   |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Material garnitură | Sârmă de oțel |
| Răsucire în cozi   | Ondulat       |
| Tip produs         | Perie rotundă |