



Rucsac pentru scule, din material textil modular X18, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	692245 1
GTIN	4003773089056
Clasa articolului	64D

Descriere

Execuție:

- **Practic și confortabil: față complet rabatabilă, placă de scule detașabilă și căptușeală ergonomică pentru spate.**
- **Individual: flexibilitate optimă datorită adaptoarelor FIDLOCK® inovatoare și benzilor MOLLE.**
- **Potrivit pentru orice provocare: cu două compartimente interioare separate pentru unelte, aparate de măsură, notebook-uri sau tablete.**

Material durabil fabricat din fibre sintetice reciclate sustenabil: rezistent la stropire cu apă și ușor de curățat. Carcasă impermeabilă din plastic rezistent la impact pentru suport stabil în stare deschisă și închisă, 6 cm înălțime. În interior 1 și în exterior 4 benzi MOLLE pentru atașarea oricăror adaptoare, carabine, accesorii după cum este necesar. Conexiuni rapide FIDLOCK®: cureaua pentru piept și buzunarele modulare pot fi fixate sau desprinse în cel mai scurt timp prin intermediul închizătorului magnetic.

Cu un total de 21 de cleme de prindere și 37 buzunare, unele cu fermoare, care pot fi închise. În plus, cu o bandă pentru fixarea pe mânerurile telescopice ale valizelor de scule. Capacitate de încărcare testată: până la o greutate de unelte de 15 kg. Panoul mare de fixare a uneltelor aflat în zona din față poate fi fixat în poziții diferite.

Material:

Fabricat din fibre sintetice durabile și reciclate sustenabil.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	Modular X18
Greutate	2,9 kg
Dimensiune exterioară H	500 mm
Dimensiune exterioară I	250 mm
Dimensiune exterioară L	350 mm
Capacitate portantă maximă	15 kg
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Număr buzunare laterale	2
Tip produs	Sistem de transport scule