

**Pânze de ferăstrău PolySAW-G Lățime ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218222 63
GTIN	2050001736987
Clasa articolului	29C

Descriere**Execuție:**

Pentru secționare, tăiere și canelare.
Cu PolySAW-G se poate debita până la bază.

Notă:

Valori de referință pentru a_e max.

Descriere tehnică

Tip de suport de bază	16/26
Lățimea plăcuței E	6 mm
Ø D	63 mm
Adâncime de atac $a_{e \max}$ per tăiere	18,5 mm
Număr de dinți Z	24
Coadă tip	cu alezaj
Strat de acoperire	TiAlN

Fișă de date

Avans f_z	0,02 mm
Material	Carbură
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/218222-63>