



Mașină de rectificat cu bandă îngustă cu acumulator, Tip: M12FBFL10



Date comandă

Numărul de comandă	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Mașină de rectificat cu bandă îngustă cu acumulator extrem de ușoară (doar 1,0 kg sau 1,1 kg cu un acumulator de 2Ah) pentru lucru fără oboseală.

- **Două moduri de viteză + regulator de viteză variabilă.**
- **Marșarier - permite utilizatorului să selecteze orientarea benzii pentru a controla direcția scânteilor/așchiilor.**
- **Reglare cap fără scule la 360°.**
- **Operare cu o singură mână - permite lucrul în zone înguste și este ideal pentru lucrul deasupra capului.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Pentru acumulatorii și încărcătoarele potrivite, a se vedea începând cu Cod 073814.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	2,16 m/s ²
Număr de acumulatele incluse	0
Lățime bandă de șlefuit	10 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	12 V

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Viteza benzii	0 - 1110 m/min
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului	M12 FBFL10
Greutate	1 kg
Interval de turație	0 - 14500 min ⁻¹
Lungimea benzii de șlefuit	330
Tip produs	Mașină de șlefuit