


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7520, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	214954 UNI
GTIN	4045197674746
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Grosimea mărită a plăcuțelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere și minimizează sensibilitatea de rupere.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

Rază la colț: 0,4 mm

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT 083604 PDER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		