

**Garant****Plăcuță amovibilă pentru burghiul de centrare tip CNC, HB7735, Tip: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	231515 16
GTIN	4045197264183
Clasa articolului	21Y

**Descriere****Aplicație:**

Pentru găuri de centrare tip CNC și teșire. Recomandate și pentru strunjire frontală cu utilizare în poziție statică. **Recomandate pentru marcare.**

**Notă:**

$a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $f = 0,03 \text{ mm}$ .

Cod ISO: SOGT 11T303

**Descriere tehnică**

Tip	16
Cod ISO	SOGT 11T303
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	HB7735
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	65 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		