

Garant
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 14,5mm

Date comandă

Numărul de comandă	122481 14,5
GTIN	4062406791469
Clasa articolului	11E

Descriere
Execuție:

Special pentru prelucrarea **aliajelor pe bază de titan și a celor pe bază de nichel**. Stratul de acoperire de TiAlSiN, extrem de neted și rezistent la uzură, asigură **o durabilitate mare**, la o **calitate maximă a găuririi și cu formare extrem de redusă de bavuri**.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Avans f pentru titan > 850 N/mm ²	0,17 mm/rot
Ø cozii D _s	16 mm
Număr de dinți Z	2
Ø nominal D _c	14,5 mm
Standard	DIN 6537 K
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	43,3 mm
Toleranță Ø nominal	m7
Lungimea canalului de aşchii L _c	65,05 mm
Lungimea totală L	115 mm
Strat de acoperire	TiAlSiN
Materialul sculei	Carbura
Execuție	4xD

Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere	HPC
Semistandard	da
Inel colorat	roz
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat		
Inconel	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		