

Garant**Cap de frezare pentru degroșare / finisare, teșitură la 45°, HB730, Ø D h10:
16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210280 16
GTIN	4045197522283
Clasa articolului	21M

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.

Descriere tehnică

Lungime cap l	28 mm
Lungimea tăișului L_2	20 mm
Ø de tăiere D	16 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,32 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,08 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,06 mm
Referință de prindere	16 mm
Unghi teșitură	45 grad
Număr de dinți Z	4
Serie	TopCut
Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație

Tip	N
Profil de frezare	NF
Unghiul elicei	45 grad
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățimea de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală mm
Lățimea de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D mm
Strategie de așchiere	HPC
Răcire interioară	nu
Suport recomandat	GARANT TopCut
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Aer	recomandat
-----	------------

Accesorii

Adaptor pentru chei dinamometrice Tip 13X4	219986 13X4
--	-------------

Cheie de montaj Tip 13X4	219987 13X4
--------------------------	-------------