

Garant

Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 11,2mm



Date comandă

Numărul de comandă	122681 11,2
GTIN	4062406792244
Clasa articolului	11E

Descriere

Execuție:

Special pentru prelucrarea **aliajelor pe bază de titan și a celor pe bază de nichel**. Stratul de acoperire de TiAlSiN, extrem de neted și rezistent la uzură, asigură **o durabilitate mare**, la o **calitate maximă a găuririi și cu formare extrem de redusă de bavuri**.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Lungimea canalului de așchii L_c	71 mm
Toleranță Ø nominal	m7
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	54,2 mm
Lungimea totală L	118 mm
Avans f pentru titan > 850 N/mm ²	0,14 mm/rot
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s	12 mm
Ø nominal D_c	11,2 mm
Standard	DIN 6537
Strat de acoperire	TiAlSiN
Materialul sculei	Carbura
Execuție	6xD

Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere	HPC
Semistandard	da
Inel colorat	roz
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat		
Inconel	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		