

**Garant****Freză pentru canale în T, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 50/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză cu coadă cu suprafață de antrenare și răcire interioară. Conicitate accentuată în zona de acțiune, pentru accesibilitate în cele mai înguste fante. Tratament anticoroziv al suprafeței.

**Aplicație:**

Pentru canelare și despicare conform DIN 650.

**Notă:**

Se va lucra, de preferință, cu răcire interioară pentru a asigura o evacuare optimă a așchiilor. GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	120 mm
Ø tăişului $D_c$	50 mm
Înălțimea canalului $a_p$	22 mm
Număr efectiv de tăişuri $Z_{ef}$	2
Lungime activă $L_1$	56 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP.T 120408
Ø gulerului $d_1$	27 mm

Unghi teșitură	90 grad
Număr plăcuțe amovibile	4
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză pentru canale

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219848