


Garant

Freze-disc / de debitat cu coadă cilindrică Lățime oțel ap = 2,2 mm, Ø D / număr de dinți Z: 63/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	218414 63/4
GTIN	4045197533630
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi.**

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Utilizare text publicitar:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Nr. comandă: 218440 până la 218444 (vezi catalogul principal)

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.

Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	15,75 mm
Lungimea gulerului L_1	37 mm

Ø tăişului D_c	63 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 1,5 mm	99,9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1119
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 2,2 mm	100,5 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Ø gulerului d_1	31,5 mm
Număr de dinți Z	4
Lățime a_p	2,2 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc