

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiilor așchietoare.

Adaptat pentru:

HOLEX GG2123, GG2124 precum și GARANT și freza pentru colțuri HOLEX 90° Nr. 215800 – 215870.

Conținut:

50 × 215879 ST1400

Notă:

Valori de referință

Pentru $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100305 TR
Categorie	HB7515
Materialul sculei	carbură
Grosimea plăcii	3,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	440 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	310 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	260 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	250 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	210 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	210 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

APMT 100305 TR Tip ST1400

215879 ST1400