

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: UNI

Date comandă

Numărul de comandă	GG2135 UNI
GTIN	4067263078890
Clasa articolului	GGN

Descriere
Adaptat pentru:

Freză cu avans mare GARANT Power Q Mini Cod 213052 – 213058.

Conținut:

50 × 213075 UNI

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Descriere tehnică

Conținut	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGX 10T308ZEER
Categorie	HB9540
Materialul sculei	carbură
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p\max}$	0,8 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p\max}$	1,6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Uni	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

ANGX 10T308ZEER Tip UNI

213075 UNI