

**Garant****XNEX 080608, HB735, Tip: UNI**

## Date comandă

Numărul de comandă	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Clasa articolului	GGN

## Descriere

**Adaptat pentru:**

Freză unghiulară GARANT 90° nr. 215101 și freză unghiulară HOLEX 90° nr. 215102.

**Conținut:**

50 × 215192 UNI

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Descriere tehnică

Conținut	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbură
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\text{max}}$	4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

## Accesorii

XNEX 080608 Tip UNI

215192 UNI