

Garant**XNEX 080608, HB7515, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

Adaptat pentru:

Freză unghiulară GARANT 90° nr. 215101 și freză unghiulară HOLEX 90° nr. 215102.

Conținut:

50 × 215186 ST1400

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,21 mm
Conținut	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HB7515
Materialul sculei	Carbură
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Strat de acoperire	CVD

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

XNEX 080608 Tip ST1400

215186 ST1400