

**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de mașini de tăiat Z:
20/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 215803 20/3.****Notă:**GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.**Descriere tehnică**

Ø cozii D _s h6	20 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	37 mm
Ø D ₃	17 mm
Lungime activă L ₁	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,96 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăișului D _c	20 mm

Fișă de date

Lungimea totală L_{ges}	90 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	14,85 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	38 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Freză unghiulară
Strategie de așchiere	MTC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Capete de frezat la $90^\circ \varnothing D 20/3$ mm	215803 20/3