

**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de mașini de tăiat Z:
16/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod215803 16/2.****Notă:**GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	2
Ø D ₃	13 mm
Ø cozii D _s h6	16 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	29 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	30 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,32 grad
Lungimea totală L _{ges}	85 mm
Lungime activă L ₁	37 mm

Fișă de date

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	10,85 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
\varnothing tăișului D_c	16 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Freză unghiulară
Strategie de așchiere	MTC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Capete de frezat la 90° \varnothing D 16/2 mm	215803 16/2