

duMONT**Broșă pătrată HSS Ajustaj H8, Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă

290426 6

GTIN

Clasa articolului

29J

Descriere**Aplicație:****La o trecere se broșează un locaș pătrat.****Descriere tehnică**

Lungime de broșare în oțel

6 - 19 mm

Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare

660 kg

Gaură de ieșire H8

6,4 mm

Lungimea acului

170 mm

Materialul sculei

HSS

Tip produs

Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Alu	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		