

duMONT**Broșă hexagonală HSS Ajustaj H8, Tip: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	290431 10
GTIN	
Clasa articolului	29J

Descriere**Aplicație:**

La o trecere se broșează un locaș hexagonal.

Descriere tehnică

Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare	1260 kg
Gaură de ieșire H8	10 mm
Lungimea acului	244 mm
Lungime de broșare în oțel	13 - 35 mm
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Alu	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		

Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat