


Garant**Tarod de mașină Forma B, vaporizat, M: M4****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2150 M4
GTIN	4067263086024
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 132150.**

Formă deosebit de stabilă.

Porțiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de așchii. **Con de atac forma B, cu porțiune dură de atac.****Avantaj:****Autoghidare optimă și evitarea formării unui al doilea filet** la inversarea sensului de rotație.**Descriere tehnică**

Adâncimea filetului	12 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Pas filet	0,7 mm
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Ø găurii de centrare	3,3 mm
Materialul sculei	HSS E
Conținut	10

Ø cozii D _s	4,5 mm
Lungimea totală L	63 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M4
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	4 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții

Accesorii

Tarod de mașină Forma B M M4	132150 M4
------------------------------	-----------