



Mașină de găurit cu percuție, Tip: GSB212RCKT



Date comandă

Numărul de comandă	075720 GSB212RCKT
GTIN	3165140505642
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit cu percuție cu motor ultraperformant cu moment de torsiune ridicat pentru cele mai dificile aplicații (găurire, lucrări cu carote de perforare și carote) precum și înșurubare și agitare.

- **Mâner nou de siguranță cu fixare inovativă și strat moale pentru o prindere sigură a mașinii.**
- **Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.**
- **Cuplaj de suprasarcină mecanic anti-rotăție pentru siguranță ridicată la muncă chiar și în cazul aplicațiilor foarte dificile.**
- **Mandrină cu strângere rapidă cu blocare automată, cu un manșon pentru schimbarea rapidă a sculelor doar cu o singură mână.**
- **Portperii rotative pentru aceeași forță la funcționarea pe stânga precum și pe dreapta.**
- **Ø 43 mm al gâtului axului (normă europeană) – se utilizează în suportul de găurire.**
- **Cutie de viteze cu 2 trepte.**
- **Torque-Control pentru precizie înaltă: preselectare forță de răsucire pentru o strângere uniformă a șuruburilor.**
- **Constant-Electronic pentru o utilizare confortabilă: menține o turație constantă chiar și sub presiune.**

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, opritor de adâncime 210 mm, mandrină cu strângere rapidă 13 mm, valiză de transport.

Descriere tehnică

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Vibrație maximă conform EN	14,6 m/s ²
Putere absorbită	1300 W
Greutate	2,9 kg
Denumirea producătorului	GSB 21-2 RCT
Număr maxim de percuții	15300 min ⁻¹
Turație maximă treapta 1	900 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Momentul maxim	43 Nm
Ambalaj	Geantă de transport
Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	22 mm
Turație maximă treapta 2	3000 min ⁻¹
Tip produs	Mașină de găurit cu percuție