

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină, neacoperit, M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5255 M8
GTIN	4067263090632
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:****Precum Cod 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 371
Lungimea totală L	90 mm
Dimensiunea filetului	M8
Ø găurii de centrare	6,8 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Conținut	10
Adâncimea filetului	20 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	6,2 mm

Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	M
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Pas filet	1,25 mm
Ø Filet	8 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Serie	CleverTap
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat

---

## Accesorii

HOLEX Clever Tap Tarod de mașină M M8

135255 M8