

Garant
Freze VHM, TiAlN, Ø DC: 0,7mm


Date comandă

Numărul de comandă	201630 0,7
GTIN	4045197264060
Clasa articolului	11X

Descriere

Execuție:

Cu detalonare excentrică prin rectificare pentru tășuri robuste.

Ref. 0,25 până la 2,5 – Unghi de așezare dublu detalonat prin rectificare. Toleranță: Ø nominal $D_c = e8$.

Aplicație:

Dimensiunile intermediare pot fi folosite în special la frezarea canalelor.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	0,7 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,003 mm
Forma cozii	HA
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,003 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s	3 mm
Lungimea totală L	38 mm
Lungimea tăişului L_c	2 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Factor de corectare pentru v_c	1,25
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	e8

Unghiul elicei	30 grad
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	105 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		

Uscat

indicat în anumite condiții