

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină, neacoperit, M: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5255 M6
GTIN	4067263090625
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Descriere tehnică

Ø Filet	6 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1 mm
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3
Dimensiunea filetului	M6
Tip de filet	M
Număr de dinți Z	3
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	4,9 mm

Adâncimea filetului	15 mm
Conținut	10
Ø găurii de centrare	5 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	80 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Serie	CleverTap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat

Accesorii

HOLEX Clever Tap Tarod de mașină M M6

135255 M6