

Garant**Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-E INOX, neacoperit, Ø DC h8: 1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	114008 1
GTIN	4062406866730
Clasa articolului	11Q

Descriere**Execuție:**

Teșiturile sunt nitrurate. Deosebit de stabil și robust datorită **miezului întărit**. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricității. Taiș obținut prin ascuțire de precizie. Coadă **cu 3 suprafețe de prindere în plus** pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.

- **Ideal pentru execuția de găuri precise în tablă, țevi și profile.**
- **Găurire sigură, fără centrare sau fără punctare, inclusiv pe suprafețe ondulate, datorită ascuțirii inovative de precizie.**
- **Găurirea înclinată se poate face cu ușurință după pătrunderea în material a primei trepte a vârfului burghiului.**
- **Găurire cu mult mai puțin efort decât la găurirea cu burghiele obișnuite DIN338-HSS – până la un diametru de 13 mm, livrat direct pe mașina de găurit și înșurubat, cu acumulator.**
- **Îmbinare pozitivă stabilă și sigură, în universalul cu 3 bacuri.**
- **Utilizare universală într-un spectru larg de materiale, inclusiv în plastic, lemn, acril, fără rupere sau spargere.**
- **Fără trepidații și fără agățarea burghiului, inclusiv în cazul materialelor cu pereți subțiri.**
- **La ieșirea găurii nu se formează bavuri.**
- **Ideal pentru găurirea șuruburilor sau a niturilor.**

Cu o geometrie specială a taișului, inclusiv pentru utilizare în oțeluri inoxidabile.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Burghiu cu coadă cilindrică, **fără suprafață de prindere.**

Descriere tehnică

Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	10,5 mm
\varnothing nominal D_c	1 mm
Număr de dinți Z	2
Avans f pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/rot
Lungimea totală L	34 mm
\varnothing cozii D_s	1 mm
Unghiul la vârf	118 grad
Lungimea canalului de așchii L_c	12 mm
Toleranță \varnothing nominal	h8
Coadă tip	Coadă cilindrică
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS E
Tip	INOX
Răcire interioară	nu
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu $> 10\% \text{ Si}$	indicat în anumite condiții		
Oțel $< 500 \text{ N/mm}^2$	recomandat		
Oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	recomandat		
Oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat		
Oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	indicat în anumite condiții		
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat		

INOX > 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	recomandat	30 m/min	K
CuZn	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		