


Garant**Tarod de mașină, vaporizat, M: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5450 M6
GTIN	4067263090700
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 135450.**Formă deosebit de stabilă. **HSS-E****Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 371
Pas filet	1 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	5 mm
Adâncimea filetului	12 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Dimensiunea filetului	M6
Ø Filet	6 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Ø cozii D _s	6 mm

Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS E
Conținut	10
Lungimea totală L	80 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Tarod de mașină M M6

135450 M6