

**TMSERROR, M: M16****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1855 M16
GTIN	4067263090748
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Forma C** (con de atac cu 2 – 3 pași).**Similar Cod 135855.****Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Tip de filet	M
Conținut	10
Ø cozii D _s	12 mm
Pas filet	2 mm
Lungimea totală L	110 mm
Dimensiunea filetului	M16
Materialul sculei	HSS E
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	9 mm
Ø găurii de centrare	14 mm

Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	11 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	4 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	12 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		

Accesorii

Tarod de mașină HSS-E Forma C M M12	135855 M12
Tarod de mașină HSS-E Forma C M M16	135855 M16