




HOLEX Clever Tap Tarod de mașină, neacoperit, M: M6



Date comandă

Numărul de comandă	GG1270 M6
GTIN	4067263090533
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

Precum Cod 131265.

Cu con de atac.

HOLEX Clever Tap:

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz. **ISO 2 6H**

HSS-E

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Standard	DIN 371
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Ø găurii de centrare	5 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	12 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	6 mm

Pas filet	1 mm
Tip de filet	M
Conținut	10
Ø cozii D _s	6 mm
Dimensiunea filetelui	M6
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	80 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Serie	CleverTap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	P

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat

Accesorii

HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376 M M6	131265 M6
-----------------------------------------------------------	-----------