

**Garant****Freze din carburăcu cap sferic HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	207280 10
GTIN	4045197127549
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**

**Ascuțire de precizie pentru cele mai mari exigențe privind acuratețea suprafeței.** Toleranță:  
Contur radial =  $\pm 0,005$  mm.

**Notă:**

**Produsul succesor recomandat este Cod 207244.**

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,062 mm
Număr de dinți Z	2
Ø tăişului $D_c$	10 mm
Avans $f_z$ pentru frezare prin copiere în oțel $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,071 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea tăişului $L_c$	14 mm
Unghiul elicei	30 grad
Rază R	5 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H

Toleranță Ø nominal	f8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză cu cap sferic

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	175 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	65 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	300 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	350 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

### Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------

