

Mitutoyo

Ceas comparator cu levier, design mic, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,25/29mm



Date comandă

Numărul de comandă	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Ceasuri comparatoare cu **tijă palpatoare lungă. Citire 1/100.**

Carcasă fără suporturi prismatice. Cu pârghie de comutare pentru schimbarea sensului de măsurare. Tijă de fixare înșurubată.

Mitutoyo – Mecanism de măsurare montat cu piatră prețioasă, cu bilă de măsurare din HM. Insensibil la câmpurile magnetice.

Avantaj:

- **Comutator de modificare a direcției de măsurare pentru schimbarea ușoară a direcției de măsurare.**
- **Angrenajele de precizie montate pe rubine asigură o măsurare lină și precisă.**

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: citire 0,01 – Interval de abatere 10 μm , interval total de abatere 14 μm , eroare de histerezis 4 μm .

Descriere tehnică

Eroare de histerezis f_u	4 μm
\varnothing sferă măsurare	2 mm
Interval de abatere totală f_{tot}	14 μm
Citire	0,01 mm
Domeniu de măsurare per direcție	0,25 mm
Lungime braț palpator	33,3 mm
\varnothing tijei de fixare h6	8 mm
Serie	513
Forță de măsurare	0,3 N
Plaja de pivotare	2×95 grad
\varnothing carcasă	29 mm
Interval de abatere f_e	10 μm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG

Accesorii

Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Suport de centrare Tip	436512
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510