

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 190624/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 190624/50
GTIN	4067263092469
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,6 - 6,75 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	250176 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 190624 Categorie HB7020

250176 HB7020