

**Garant****Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:  
190616/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 190616/50
GTIN	4067263092704
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	1,6 - 6,75 mm
Avans $f$	0,3 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	250341 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CNMG 190616 Categorie HB7020

250341 HB7020