

Garant**Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:
190624/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 190624/50
GTIN	4067263092728
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,6 - 6,75 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	250343 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 190624 Categorie HB7020

250343 HB7020