

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 110404/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2538 110404/30
GTIN	4067263092919
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,75 mm
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	250780 HBT020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărâmatore de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 110404 Categorie HBT020

250780 HBT020