

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 110408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2535 110408/30
GTIN	4067263092834
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,75 mm
Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Conținut	250754 HB7020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	125 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 110408 Categorie HB7020

250754 HB7020